


測量單位 ASDLP-80-50/90

料號: 529085

FESTO

SDLP測量單元可以被卡入DLP氣壓缸的現成槽中。
以現有DLP氣壓缸裝上測量單元來進行升級。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------|
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| ATEX(防爆) 標準-氣體 | II 2G |
| 防氣爆 | c T6 |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵 | II 2D |
| 防塵爆 | c 80°C |
| 周遭防爆溫度 | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 最大行程速度 | 0.05 m/s |
| 行程 | 50 ... 90 mm |
| 設計結構 | 具齒輪單元的螺桿 |
| 外殼的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 材料訊息, 蓋子 | 鍛造鋁合金 |
| 材料訊息, 滑塊外殼 | 鍛造鋁合金 |
| 材料訊息, 滑塊接口 | 鍛造鋁合金 |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 材料訊息, 裝配夾頭 | 鍛造鋁合金 |
| 材料訊息, 連接桿 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 材料訊息, 軸承密封 | NBR |
| 材料訊息, 桿密封 | TPE-U(PU) |
| 行程到旋轉角度的轉換 | 40 ... 120 deg |
| 防護等級 | IP67 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 |