


過濾調壓閥

MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS-Z

料號: 529227

FESTO

12 bar 的最大輸出壓力, 5 µm 過濾器, 具壓力錶,
調壓閥調節頭可鎖定, 塑料杯罩保護, 採用全自動冷凝水排放裝置,
氣流方向: 從右到左。



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 驅動器鎖 | 旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 過濾調壓閥具壓力錶 |
| 最大冷凝物容積 | 38 ml |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 |
| 杯罩保護 | 塑料防護裝置 |
| 壓力錶 | 具壓力錶 |
| 操作壓力 | 2 ... 12 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.5 ... 12 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.25 bar |
| 標準額定流量 | 3,500 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 875 g |
| 安裝類型 | 選配 前面板安裝 線路安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G3/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G3/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |
| 杯罩的材料訊息 | PC |
| 材料訊息, 隔離片 | POM |