


活性炭過濾器 MS4-LFX-1/4-R-Z

訂貨編號: 529468

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	活性炭過濾器
保護罩	塑膠濾杯保護罩
工作壓力	0 bar...14 bar
乾淨空氣等級的最大標準流量	360 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 °C...30 °C
殘餘含油量	0.003 mg/m ³
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	190 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	活性炭
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	PC