



# 活性炭過濾器

## MS6-LFX-1/4-U-Z

產品代號: 529686

FESTO

金屬保護罩, 氣流方向: 從右到左.



### 技術參數

| 特性         | 值                       |
|------------|-------------------------|
| 尺寸         | 6                       |
| 系列         | MS                      |
| 裝配位置       | 垂直 +/- 5°               |
| 設計結構       | 活性炭過濾器                  |
| 杯罩保護       | 金屬保護罩                   |
| 輸入壓力 1     | 0 ... 20 bar            |
| 標準額定流量     | 700 l/min               |
| 工作介質       | 過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度0.01 此  |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 2                       |
| 儲藏溫度       | -10 ... 60 °C           |
| 輸出口的空氣純淨度  | 1.7.1符合DIN ISO 8573-1標準 |
| 介質溫度       | 5 ... 30 °C             |
| 殘渣油的成分     | 0.003 mg/m3             |
| 環境溫度       | -10 ... 60 °C           |
| 產品重量       | 820 g                   |
| 安裝類型       | 具附件<br>可選<br>線路安裝       |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4                    |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4                    |
| 材料備註       | 不含有黃銅和PTFE              |
| 過濾器的材料訊息   | 活性炭                     |
| 外殼的材料訊息    | 壓鑄鋁                     |
| 杯罩的材料訊息    | 鍛造鋁合金                   |