



緩啟動閥

MS6-DL-1/4-Z

料號: 529820

FESTO

氣壓，用於逐步建立起壓力，氣流方向: 從右到左.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|---------------------------------------|
| 排氣功能 | 可節流 |
| 驅動類型 | 氣壓 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 手動控制 | 無 |
| 設計結構 | 活塞座 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 嚮導氣源 | 外部 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 操作壓力 | 4 ... 18 bar |
| b 值 | 0.54 |
| C 值 | 11.22 l/sbar |
| 標準額定流量 | 2,800 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 650 g |
| 安裝類型 | 選配 線路安裝 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |