



分支模組 MS6-FRM-3/8-Y-Z

料號: 529863

FESTO

包括不具指示器的壓力開關，氣流方向: 從右到左。



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
操作壓力	0 ... 12 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	9,200 l/min
頂端標準額定流量出口	4,700 l/min
底部標準額定流量出口	4,800 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	736 g
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
氣壓連接, 氣口 4	G1/2
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	壓鑄鋁