


壓力傳感器

SDE1-V1-G2-HQ4-C-PU-M8

產品代號: 529960

FESTO

用於真空，帶有M8插頭的型號。



技術參數

特性	值
壓力測量範圍，終值	-1 bar
模擬量輸出	0 - 10 V
切換元件功能	可切換
顯示類型	背光燈 LCD
電連接	4針 M8x1 插頭 符合EN 60947-5-2標準 圓形設計
防護等級	IP65
氣動連接	QS-4
裝配位置	任何
短路強度	脈衝調制
測定變量	差壓 相對壓力
測量方式	壓阻式壓力傳感器，帶顯示
開關功能	自由編程
極性容錯保護	對於所有的電接口
臨界值的範圍	2 ... 99.8 %
遲滯設定範圍	0 ... 90 %
設定選項	Teach-In
工作狀態顯示	LCD
工作電壓範圍 DC	15 ... 30 V
最大輸出電流	150 mA
開關輸出	PNP
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣，過濾精度 40 此
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
產品重量	70 g
壓力測量範圍，初始值	0 bar
精確度, FS	2 %
切換點重復精度	0.3 %
防止誤操作	PIN-Code
安裝類型	帶高帽式導軌
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	PA POM-加強