


壓力傳感器

SDE1-D10-G2-R18-L-P2-M8

產品代號: 529971

FESTO

帶M8插頭的型號.



技術參數

特性	值
壓力測量範圍, 終值	10 bar
切換元件功能	可切換
顯示類型	Leucht-LCD
電連接	4針 M8x1 插頭 符合EN 60947-5-2標準 圓形設計
防護等級	IP65
氣動連接	R1/8
裝配位置	任何
短路強度	脈衝調制
測定變量	相對壓力
測量方式	壓阻式壓力傳感器, 帶顯示
開關功能	自由編程
極性容錯保護	對於所有的電接口
臨界值的範圍	2 ... 99.8 %
遲滯設定範圍	0 ... 90 %
設定選項	Teach-In
工作狀態顯示	LCD
工作電壓範圍 DC	15 ... 30 V
最大輸出電流	150 mA
開關輸出	2xPNP
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 此
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
產品重量	95 g
壓力測量範圍, 初始值	0 bar
精確度, FS	2 %
切換點重複精度	0.3 %
防止誤操作	PIN-Code
安裝類型	在壓縮空氣預處理單元上
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	PA POM-加強