

# 聯軸器

## EAMC-30-35-6.35-8

料號: 530088

FESTO

用於具步進馬達的機電驅動器



### 技術參數

| 特性              | 值                     |
|-----------------|-----------------------|
| 支架直徑 1          | 6.35 mm               |
| 支架直徑2           | 8 mm                  |
| 尺寸              | 30                    |
| 額定長度            | 35 mm                 |
| 裝配位置            | 任何                    |
| 最高速度            | 8,000 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 儲藏溫度            | -25 ... 60 °C         |
| 相對空氣濕度          | 0 - 95 %              |
| 環境溫度            | -25 ... 60 °C         |
| 質量慣性力矩          | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞扭矩           | 7.5 Nm                |
| 產品重量            | 45 g                  |
| 材料備註            | 符合 RoHS               |