

氣源處理組件 MSB6-3/8-FRC4:J8M1-Z

產品代號: 530291

FESTO

Filter/pressure regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 5 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	整合有鎖定裝置的旋轉手柄
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥 具壓力錶 比例式標準油霧器
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具有回流
杯罩保護	塑料防護裝置
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.3 ... 7 bar
輸入壓力 1	1.5 ... 12 bar
標準額定流量	4,400 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	3.7.- 符合DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	1,495 g
安裝類型	具附件
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8