

聯軸器外殼 EAMK-A-F28-44A

料號: 530468

FESTO

用於懸臂軸DGEA-...



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
Interface code, actuator	F28
Interface code, coupling housing	44A
材料備註	符合 RoHS