



空氣調理組 MSB4-1/4:H1N2M1-WP-Z

料號: 531086

FESTO

由過濾器, 調壓閥, 油霧器以及牆面安裝板組成, 7 bar 的最大輸出壓力,
40 µm 過濾精度, 具壓力錶, 塑料杯罩保護,
採用自動冷凝水排放裝置, 流量方向從右到左.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 40 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 具壓力錶的調壓閥 標準過濾器 標準油霧器 |
| 杯罩保護 | 塑料防護裝置 |
| 壓力錶 | 具壓力錶 |
| 操作壓力 | 2 ... 12 bar |
| 壓力控制範圍 | 1 ... 7 bar |
| 標準額定流量 | 1,300 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 1,000 g |
| 安裝類型 | 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |