



接近開關 SMT-8-SL-PS-LED-24

產品代號: 531145

FESTO

電驅動，無接觸式，PNP，用於具 8 mm 感測器槽的驅動單元，具M8插頭。



技術參數

特性	值
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	200 mA
電氣連接	插頭 M8x1 3-pin
設計	用於T型槽
符合標準	EN 60947-5-2
短路強度	是
測量原則	電感式
極性容錯保護	對於所有的電接口
工作狀態顯示	黃色 LED
關閉時間	<= 0.5 ms
開啟時間	<= 0.5 ms
最大切換頻率	1,000 Hz
絕緣電壓	50 V
最大接點容量 DC	6 W
剩餘電流	<= 0.1 mA
電壓降	<= 1.8 V
過載承受能力	已可供應
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
保護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 70 °C
授權	C-Tick
最大緊固扭矩	0.2 Nm
產品重量	5 g
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
接頭的導線引出方向	軸向
安裝類型	夾在T型槽中 可從縱深方向插入槽內
材料備註	不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS
外殼的材料訊息	黃銅 PA 高合金鋼，耐腐蝕 鍍鉻