

過濾調壓閥 MS6N-LFR-3/8-D7-EUM-AS-Z

產品代號: 531334

FESTO

12 bar 的最大輸出壓力, 40 µm 過濾精度, 具壓力錶,
調壓閥調節頭可鎖定, 金屬保護罩, 採用手動冷凝水排放裝置,
氣流方向: 從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	具附件, 可鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥 具壓力錶
冷凝物最大容積	38 ml
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道
杯罩保護	金屬保護罩
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
輸入壓力 1	0.8 ... 20 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	4,000 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,087 g
安裝類型	具附件 可選 前面板安裝 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT3/8-18
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	鍛造鋁合金
材料訊息, 隔離片	POM