


調壓閥

MS6N-LR-1/2-D7-AS-Z

料號: 531458

FESTO

12 bar 的最大輸出壓力, 具壓力錶, 調壓閥調節頭可鎖定,
氣流方向: 從右到左。



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定
裝配位置	任何
設計結構	具壓力錶的調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	0.8 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準額定流量	5,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	730 g
安裝類型	前面板安裝 線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material control panel	PA POM
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁
Material membrane	NBR
Material separating plate	POM