

過濾器

MS4N-LF-1/4-CRV-Z

產品代號: 531495

FESTO

5 µm filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|--------------------------|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 具有離心式分離器的燒結濾芯 |
| 冷凝物最大容積 | 19 ml |
| 杯罩保護 | 塑料防護裝置 |
| 輸入壓力 1 | 2 ... 12 bar |
| 標準額定流量 | 1,300 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 3.7.- 符合DIN ISO 8573-1標準 |
| 介質溫度 | 5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 產品重量 | 189 g |
| 安裝類型 | 具附件 可選 線路安裝 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/4-18 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/4-18 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 過濾器的材料訊息 | PE |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |
| 杯罩的材料訊息 | PC |