

過濾器 MS6N-LF-1/2-ERM

訂貨編號: 531520

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 過濾等級 | 40 µm |
| 冷凝水排放裝置 | 手動旋轉 |
| 結構特點 | 燒結式過濾器，具有冷凝液分離器 |
| 最大冷凝容積 | 38 cm ³ |
| 保護罩 | 塑膠濾杯保護罩 |
| 工作壓力 | 0 bar...20 bar |
| 標準標稱流量 | 4100 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[-:9:-] 惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:8:4] |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 600 g |
| 安裝方式 | 是否要： 管式安裝 具有附件 |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/2 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 1/2 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 過濾器材料 | PE |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 碗罩材料 | PC |
| 絕緣板材質 | POM |