

# 過濾器

## MS6N-LF-1/4-CRV

料號: 531531

FESTO

5 µm 過濾精度，塑料杯罩保護，採用全自動冷凝水排放裝置，  
氣流方向: 從左到右。



### 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	38 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	塑料防護裝置
操作壓力	2 ... 12 bar
標準額定流量	2,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	PC
Material separating plate	POM