

# 密封圈 OK-1/8

訂貨編號: 531771

FESTO



## 資料表

特性	值
基於標準	ISO 16030
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
室溫下手動鎖緊	是
標稱扭矩	3.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	0.12 g
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	加強型聚醯胺
密封件材質	TPE-U(PU)