



精密過濾器

MS6N-LFM-1/2-ARV-Z

產品代號: 531870

FESTO

0.01 µm filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 µm
過濾器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自動
設計結構	纖維過濾器
冷凝物最大容積	38 cm ³
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
標準額定流量	480 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度 1 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	1.7.2 符合 DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	5 ... 60 °C
殘渣油的成分	0.01 mg/m ³
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/2-14
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
過濾器的材料訊息	硼 酸鹽纖維
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC