



# 活性炭過濾器

## MS6N-LFX-3/8-R-Z

產品代號: 531925

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保護, 氣流方向: 從右到左.



### 技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	塑料防護裝置
輸入壓力 1	0 ... 20 bar
標準額定流量	1,000 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度0.01 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	1.7.1符合DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	5 ... 30 °C
殘渣油的成分	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT3/8-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT3/8-18
過濾器的材料訊息	活性炭
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC