



活性炭過濾器

MS6N-LFX-1/2-U-Z

產品代號: 531930

FESTO

金屬保護罩, 氣流方向: 從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	金屬保護罩
輸入壓力 1	0 ... 20 bar
標準額定流量	1,200 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度0.01 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	1.7.1符合DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	5 ... 30 °C
殘渣油的成分	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	820 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/2-14
過濾器的材料訊息	活性炭
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	鍛造鋁合金