

分支模組 MS4N-FRM-1/4

料號: 531949

FESTO

氣流方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
操作壓力	0 ... 14 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	4,600 l/min
頂端標準額定流量出口	1,500 l/min
底部標準額定流量出口	1,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	165 g
氣壓連接, 氣口 1	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 3	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 4	1/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁