



分支模組

MS6N-FRM-1/2-Z

產品代號: 531969

FESTO

氣流方向: 從右到左.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|---------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 分支模組 |
| 工作壓力 | 0 ... 20 bar |
| 主流方向1-->2時的標準額定流量 | 13,000 l/min |
| 頂端標準額定流量出口 | 6,700 l/min |
| 底部標準額定流量出口 | 8,000 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 500 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/2-14 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/2-14 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | NPT1/2-14 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | NPT1/2-14 |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |