



分支模組

MS6N-FRM-1/4-Y-Z

產品代號: 531974

FESTO

包括不具指示器的壓力開關, 氣流方向: 從右到左.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	分支模組
工作壓力	0 ... 12 bar
主流方向1-->2時的標準額定流量	3,300 l/min
頂端標準額定流量出口	6,570 l/min
底部標準額定流量出口	6,800 l/min
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	778 g
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/4-18
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/4-18
氣壓連接, 氣口 3	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 4	NPT1/2-14
外殼的材料訊息	壓鑄鋁