

# 插頭 FBS-SUB-9-GS-IB-B

料號: 532217

FESTO

用於Interbus



## 技術參數

特性	值
寬度	20 mm
高度	62 mm
長度	61 mm
通訊協定	Interbus
附加功能	整合的 RBST 紐帶
產品重量	60 g
Fieldbus接口	1x 5 彈簧式接線端子
容許的電纜直徑	5 ... 10 mm
防護等級	IP65 IP67 裝配狀態 符合 IEC 60529
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Material of union nut	黃銅
Material screws	鋼
Material seals	NBR