


空氣調理組 MSB4N


料號: 532306

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 驅動類型 | 電動 手動 氣壓 |
| 驅動器鎖 | 整合鎖定裝置的旋轉手柄 |
| 裝配位置 | 任何 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 0.01 ... 40 µm |
| 冷凝水排放 | 全自動 手動旋轉 半自動 |
| 設計結構 | 分支模組 活性炭過濾器 具壓力錶的調壓閥 啟動閥 開關閥 纖維過濾器 過濾調壓閥具壓力錶 過濾調壓閥不具壓力錶 膜片式乾燥器 比例式標準油霧器 具有離心式分離器的燒結濾芯 具逆止功能 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流 |
| 杯罩保護 | 塑料防護裝置 |
| 壓差顯示 | 視覺指示器 具壓力感測器 |
| 壓力錶 | 具壓力感測器 具壓力錶 |
| 操作壓力 | 1.5 ... 14 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.3 ... 7 bar |
| 標準額定流量 | 800 ... 1,400 l/min |
| 線圈的特性參數 | 110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3 VA, holding power 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |

| 特性 | 值 |
|--|---|
| | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/8 NPT 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 1/8 NPT 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/4 1/4 NPT |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | PC |