


真空產生器

VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

料號: 532619

FESTO

具整合的電磁閥。標準型，抽氣效率高，寬度14 mm，T形具插頭連接件和開放式消音器。



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.45 mm
網柵尺寸	14 mm
設計, 消音器	打開
裝配位置	任何
排放器特性	標準 High suction volume
手動控制	推力
整合功能	電控開關閥 開放式消音器
設計結構	T-形
閥功能	2/2
最大吸氣流量時的操作壓力	5 bar
操作壓力	2 ... 8 bar
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	13.6 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	1.97 s
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
電源消耗	1.2 W
循環功率	100 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 50 °C
額定工作氣壓下的噪音等級	52 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	60 g
電氣連接	插頭
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 具配件
氣壓連接, 氣口 1	QS-6
氣壓連接, 氣口 3	開放式消音器
真空連接	QS-6
Material of connecting thread	鍛造鋁合金, 陽極氧化
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA-加強 POM-加強
Material silencer	PE
Material screws	鋼
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金
Material fitting	黃銅 鍍鎳