



真空產生器

VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

料號: 532644

FESTO

具整合的電磁閥。標準型，真空度高，寬度18 mm，T形具插頭連接件和開放式消音器。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 1.4 mm |
| 網柵尺寸 | 18 mm |
| 設計, 消音器 | 打開 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 標準 High vacuum |
| 手動控制 | 推力 |
| 整合功能 | 電控開關閥 開放式消音器 |
| 設計結構 | T-形 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 最大吸氣流量時的操作壓力 | 4 bar |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| 最大真空度時的操作壓力 | 3.5 bar |
| 最大真空度 | 92 % |
| 額定操作壓力 | 6 bar |
| 關於大氣的最大吸氣流量 | 48.8 l/min |
| 額定操作壓力下的供氣時間 | 0.5 s |
| 工作電壓範圍 DC | 21.6 ... 26.4 V |
| 電源消耗 | 1.2 W |
| 循環功率 | 100 % |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 介質溫度 | 0 ... 50 °C |
| 額定工作氣壓下的噪音等級 | 69 dB(A) |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | 0 ... 50 °C |
| 產品重量 | 98 g |
| 電氣連接 | 插頭 |
| 安裝類型 | 具通孔 具頂部導軌 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | QS-8 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 開放式消音器 |
| 真空連接 | QS-8 |
| Material of connecting thread | 鍛造鋁合金, 陽極氧化 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material housing | PA-加強 POM-加強 |

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Material silencer | 鍛造鋁合金 POM PU 泡沫 |
| Material screws | 鋼 |
| Material transmitter nozzle | 鍛造鋁合金 |
| Material fitting | 黃銅 鍍鎳 |