


真空產生器

VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

料號: 532719

FESTO

具噴射器脈衝, 標準型, 真空度高, 寬度18mm,
T形具內螺紋和開放式消音器。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 1.4 mm |
| 網柵尺寸 | 18 mm |
| 設計, 消音器 | 打開 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 標準 High vacuum |
| 整合功能 | 噴射脈衝閥, 氣壓 開放式消音器 |
| 設計結構 | T-形 |
| 最大吸氣流量時的操作壓力 | 4 bar |
| 操作壓力 | 1 ... 8 bar |
| 最大真空度時的操作壓力 | 3.5 bar |
| 最大真空度 | 92 % |
| 額定操作壓力 | 6 bar |
| 關於大氣的最大吸氣流量 | 48.8 l/min |
| 額定操作壓力下的供氣時間 | 0.43 s |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 清洗建議 | 肥皂泡沫 |
| 額定工作氣壓下的噪音等級 | 69 dB(A) |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| 產品重量 | 94 g |
| 安裝類型 | 具通孔 具頂部導軌 具配件 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 開放式消音器 |
| 真空連接 | G1/4 |
| Material of connecting thread | 鍛造鋁合金, 陽極氧化 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material housing | PA-加強 POM-加強 |
| Material silencer | 鍛造鋁合金 POM PU 泡沫 |
| Material screws | 鋼 |
| Material transmitter nozzle | 鍛造鋁合金 |