


真空產生器

VN-14-L-T4-PI5-VI5-RO2-A

料號: 532720

FESTO

具噴射器脈衝，標準型，抽氣效率高，寬度18mm，
T形具內螺紋和開放式消音器。



技術參數

特性	值
額定尺寸，拉伐爾噴嘴	1.4 mm
網柵尺寸	18 mm
設計，消音器	打開
裝配位置	任何
排放器特性	標準 High suction volume
整合功能	噴射脈衝閥，氣壓 開放式消音器
設計結構	T-形
最大吸氣流量時的操作壓力	5 bar
操作壓力	1 ... 8 bar
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	92.6 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	0.28 s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意：操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	0 ... 60 °C
清洗建議	肥皂泡沫
額定工作氣壓下的噪音等級	69 dB(A)
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	94 g
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 具配件
氣壓連接，氣口 1	G1/4
氣壓連接，氣口 3	開放式消音器
真空連接	G1/4
Material of connecting thread	鍛造鋁合金，陽極氧化
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA-加強 POM-加強
Material silencer	鍛造鋁合金 POM PU 泡沫
Material screws	鋼
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金