

活性炭過濾器 LFX-3/4-D-MIDI


料號: 532784

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

強效過濾器，能將油污和臭味徹底從壓縮空氣中去除，
適合用於食品加工業

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器 纖維過濾器
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	0 ... 16 bar
建議使用的最大標準流量	900 l/min
空氣品質等級的最大標準流量	900 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 惰性氣體
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	<= 0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	816 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接	G3/4
氣壓連接, 氣口 1	底座 G3/4
氣壓連接, 氣口 2	底座 G3/4
材料備註	符合 RoHS
Material filter	活性炭 網孔
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC