

活性炭過濾器

LFX-1/4-D-MINI



料號: 532802

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

強效過濾器，能將油污和臭味徹底從壓縮空氣中去除，
適合用於食品加工業

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 尺寸 | Mini型 |
| 系列 | D |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 設計結構 | 活性炭過濾器 纖維過濾器 |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 操作壓力 | 0 ... 16 bar |
| 建議使用的最大標準流量 | 360 l/min |
| 空氣品質等級的最大標準流量 | 360 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | 5 ... 30 °C |
| 殘餘油含量 | <= 0.003 mg/m3 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 376 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具安裝支架 選配 |
| 氣壓連接 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 底座 G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 底座 G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material filter | 活性炭 網孔 |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material bowl | PC |