

微過濾器

LFMA-1/8-D-MINI-DA



料號: 532843

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0.01 µm 過濾濾芯, 具金屬保護杯罩, 具壓差指示器, 手動冷凝水排放。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---------------------------------------|
| 系列 | D |
| 尺寸 | Mini型 |
| 設計結構 | 纖維過濾器 |
| 過濾等級 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放 | 手動旋轉 |
| 操作壓力 | 1 ... 16 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體 |
| 空氣品質等級的最大標準流量 | 360 l/min |
| 空氣品質等級的最小標準流量 | 80 l/min |
| 過濾器功效 | 99.9999 % |
| 杯罩保護 | 金屬保護杯罩 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 1.5 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 殘餘油含量 | 0.01 mg/m ³ |
| 壓差顯示 | 視覺指示器 |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/8 |
| Material housing | 牙鑄鋅 |
| Material filter | 硼酸鹽纖維 |
| Material bowl | PC |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 產品重量 | 368 g |