


# 超精細過濾器 LFMA-3/4-D-MAXI-DA

訂貨編號: 532851

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 系列                  | D                                       |
| 尺寸                  | Maxi                                    |
| 結構特點                | 纖維過濾器                                   |
| 過濾等級                | 0.01 µm                                 |
| 冷凝水排放裝置             | 手動旋轉                                    |
| 工作壓力                | 1 bar...16 bar                          |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>惰性氣體 |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量       | 1900 l/min                              |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量       | 500 l/min                               |
| 過濾效率                | 99.9999 %                               |
| 保護罩                 | 金屬保護罩                                   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介質溫度                | 1.5 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 殘餘含油量               | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                  |
| 差壓顯示器               | 畫面顯示                                    |
| 安裝方式                | 是否要：<br>管式安裝<br>具有附件                    |
| 安裝位置                | 垂直 +/-5°                                |
| 氣動介面，氣口 1           | G3/4                                    |
| 氣動介面，氣口 2           | G3/4                                    |
| 外殼材質                | 壓鑄鋅                                     |
| 過濾器材料               | 硼矽酸鹽纖維                                  |
| 碗罩材料                | PC                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                 |

| 特性   | 值      |
|------|--------|
| 產品重量 | 1340 g |