


過濾器組合 LFMBA-1/2-D-MAXI-DA

訂貨編號: 532870

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | Maxi |
| 系列 | D |
| 安裝位置 | 垂直 $\pm 5^\circ$ |
| 過濾等級 | 0.01 μm |
| 過濾效率 | 99.9999 % |
| 冷凝水排放裝置 | 手動旋轉 |
| 結構特點 | 纖維過濾器 |
| 最大冷凝容積 | 80 ml |
| 保護罩 | 金屬保護罩 |
| 工作壓力 | 1 bar...16 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | 1.5 °C...60 °C |
| 殘餘含油量 | 0.01 mg/m ³ |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 2362 g |
| 安裝方式 | 管式安裝 具有附件 |
| 氣動介面，氣口 1 | G1/2 |
| 氣動介面，氣口 2 | G1/2 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 過濾器材料 | 硼矽酸鹽纖維 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |
| 碗罩材料 | PC |