

# 插入接頭 QB-1/8-3/16-U

料號: 533272

FESTO

外螺紋, 採用外六角形式.



## 技術參數

| 特性  | 值   |
|---|---|
| 尺寸  | 標準  |
| 額定尺寸  | 0.126 "                                       |
| 柱頭螺栓上的密封件類型                                     | 外表層   |
| 裝配位置  | 任何  |
| 設計  | 直式結構  |
| 容器尺寸  | 10  |
| 設計結構  | 推/拉原理   |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa                               |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | 0.95 ... 10 bar                               |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi                            |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行  |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress                      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                            |
| 環境溫度  | 0 ... 60 °C                                   |
| 最大緊固扭矩  | 5.163 ft-lbf                                  |
| 產品重量  | 0.522 oz                                      |
| 安裝類型  | External hexagon 7/16<br>Internal hexagon 1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | Male thread 1/8 NPT                           |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | 用於3/16" 外徑的氣管                                 |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                 |
| 釋放環的顏色  | 灰色  |
| 材料備註  | 符合 RoHS                                       |
| Material housing                                | 鍍鎳黃銅  |
| Material of threaded seal                       | PTFE  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                                     |