


底座 VMPA1-IC-AP-1

料號: 533394

FESTO

用於 MPA1 型單個閥，內部嚮導氣源。



技術參數

特性	值
寬度	20.2 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	10.5 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
操作壓力	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
授權	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	92 g
電氣連接	M8 插頭
底座的安裝方法	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	M7
氣壓連接, 氣口 2	M7
氣壓連接, 氣口 3	M7
氣壓連接, 氣口 4	M7
氣壓連接, 氣口 5	M7
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁