

# 連接電纜 VMPA-KMS2-24-10-PUR

訂貨編號: 533503

FESTO



## 資料表

特性	值
基於標準	DIN 41652
電纜標識	不具有標籤支架
連接頻率	50
產品重量	1908 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	25
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	25
電氣介面 1, 安裝類型	3x M3 螺絲
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	25
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	25
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電流負載	3 A
抗電湧性	1 kV
電纜長度	10 m
電纜特徵	拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	29.4 mm
彎曲半徑, 移動電纜	49 mm
電纜接頭	M20x1.5
電纜直徑	10.8 mm
電纜結構	25 x 0.25 mm <sup>2</sup>
標稱導線橫切面積	0.25 mm <sup>2</sup>
線端	直接切斷

特性	值
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-25 °C...80 °C
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 ( 見合格聲明 )	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	PA
外殼顏色	灰色
管接螺帽材料	PA
密封件材質	CR NBR
電觸頭材料	鍍金銅合金