


# 移載模組 HSP-12-AP-SD-WL

料號: 533602

FESTO

具旋轉驅動器, 防護蓋及待位模組於左側.



## 技術參數

特性	值
尺寸	12
最大Z行程, 等待位置	15 mm
Y 行程	52 ... 68 mm
Z 行程	20 ... 30 mm
Z 行程, 工作行程	15 mm
緩衝	CC: 兩端具油壓緩衝器 軟特性
裝配位置	導軌 垂直
操作模式	雙動
設計結構	十字交叉導向 擺動模組 等待位置也可以在左面 有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
防止扭轉/導向	十字交叉導向
操作壓力	4 ... 8 bar
最短循環週期	0.6 s
重複精度	±0,01 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
Mx動態時的最大扭矩	1.1 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	5 Nm
My動態時的最大扭矩	1.1 Nm
My靜態時的最大扭矩	5 Nm
Mz動態時的最大扭矩	1.1 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	5 Nm
最大有效負載	0.5 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
產品重量	2,600 g
前面單元的安裝	具通孔
安裝類型	具通孔 具溝槽螺帽
氣壓連接, 等待位置	M3
氣壓連接	M5
Material sub-base	鍛造鋁合金
Material cross-guide	熱處理鋼
Material side components	鍛造鋁合金