


球閥

VAPB-2-F-63-F0507-CR

料號: 534318

FESTO

耐腐蝕防酸



技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Rp2
法蘭孔的樣式	F05 F07
內徑	50 mm
額定直徑 DN	50
製程閥的額定壓力	63
驅動扭矩	64 Nm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體
介質溫度	-10 ... 180 °C
流量 Kv	275 m3/h
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼的材料編號	1.4408
密封件的材料訊息	FPM PTFE
材料訊息, 球體	高合金鋼, 耐腐蝕
球體的材料編號	1.4401
軸的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	4,500 g
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	3