


# 球閥

## VAPB-4-F-63-F10-CR

料號: 534321

FESTO

耐腐蝕防酸



### 技術參數

| 特性              | 值  |
|-----------------|--|
| 設計結構            | 2位球閥   |
| 驅動類型            | 機械的  |
| 密封原理            | 軟性   |
| 安裝類型            | 線路安裝   |
| 製程閥的連接          | Rp4  |
| 法蘭孔的樣式          | F10  |
| 內徑              | 100 mm   |
| 額定直徑 DN         | 100  |
| 製程閥的額定壓力        | 63   |
| 驅動扭矩            | 95 Nm  |
| 操作介質            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體<br>水<br>中性液體 |
| 介質溫度            | -10 ... 180 °C                                     |
| 流量 Kv           | 1,414 m3/h   |
| 外殼的材料訊息         | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 外殼的材料編號         | 1.4408   |
| 密封件的材料訊息        | FPM<br>PTFE  |
| 材料訊息, 球體        | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 球體的材料編號         | 1.4401   |
| 軸的材料訊息          | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 軸的材料編號          | 1.4401   |
| 產品重量            | 22,300 g   |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 壓力設備指令                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC       | 3  |