

# 底座 CDSV5.0-AS-1/8

訂貨編號: 534434

FESTO



## 資料表

特性	值
最大閥位數量	1
標稱操作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
聲壓度	75 dB(A)
防護等級	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	690 g
電氣介面	電纜
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝
通風介面	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
嚮導氣口 12	M5
嚮導氣口 14	M5
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	G1/8
氣動介面, 氣口 3	G1/8
氣動介面, 氣口 4	G1/8
氣動介面, 氣口 5	G1/8
材料說明	RoHS 合規