


限位開關配件

DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

料號: 534471

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器
適合所有的 DAPS 半旋轉驅動器，但對於 DRD/DRE，
僅適合規格4 到225的產品。對於規格為1到2的DRD/DRE
半旋轉驅動器，只能被安裝於具有DAPZ-SBZ-...
轉接件的規格為375到 880的產品



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	8 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
裝配位置	任何
短路強度	脈衝調制
切換元件功能	常開觸點
極性保護	用於所有電接口
測量原則	電感式
切換位置指示器	是
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
絕緣電壓	50 V
最大輸出電流	200 mA
開關輸出	PNP
浪湧強度	0.8 kV
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 70 °C
電氣連接	螺紋介面 插入式
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PC
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	PA