


限位開關配件

DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

料號: 534472

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器
適合所有的 DAPS 半旋轉驅動器，但對於 DRD/DRE，
僅適合規格4 到225的產品。對於規格為1到2的DRD/DRE
半旋轉驅動器，只能被安裝於具有DAPZ-SBZ-...
轉接件的規格為375到 880的產品



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	8 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
裝配位置	任何
短路強度	是
切換元件功能	常閉觸點
極性保護	用於所有電接口
測量原則	電感式
切換位置指示器	否
絕緣電壓	25 V
額定工作電壓 DC	8 V
開關輸出	NAMUR
浪湧強度	0.5 kV
污染程度	3
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	EEx ia IIC T6
周遭防爆溫度	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
認證核發部門	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 70 °C
切換電流衰減	≤ 1 mA
不衰減的切換電流	≥ 3 mA
電氣連接	螺紋介面 插入式
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PA
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	PA