


limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

料號: 534475

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	7 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
裝配位置	任何
短路強度	脈衝調制
切換元件功能	常開觸點
極性保護	用於所有電接口
測量原則	電感式
切換位置指示器	是
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
操作電壓時的內部電流耗損量	0 ... 100 mA
絕緣電壓	50 V
最大輸出電流	100 mA
開關輸出	PNP
浪湧強度	0.5 kV
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP67
環境溫度	-20 ... 70 °C
電氣連接	螺紋介面
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC