

# 限位開關配件


## DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

料號: 534476  
將停止供貨的產品

FESTO

用於裝配面符合VDI/VDE 3845標準的擺動驅動器

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	7 ... 13 mm
基於標準	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	圓形
裝配位置	任何
短路強度	否
切換元件功能	常閉觸點
極性保護	否
測量原則	電感式
切換位置指示器	是
絕緣電壓	25 V
最大輸入功率	34 mW
最大輸入電壓	16 V
最大輸入電流	25 mA
額定工作電壓 DC	8 V
開關輸出	NAMUR
浪湧強度	0.5 kV
污染程度	3
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G X
EU以外的防爆保護認證	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
防護等級	IP67
環境溫度	-20 ... 70 °C
每小時失效率為 [1/h].	1.07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand), 失效率	4.69E-04
切換電流衰減	<= 1 mA
不衰減的切換電流	>= 3 mA
電氣連接	螺紋介面
電纜螺紋連接	M20x1,5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC