


# 插頭 FBS-RJ45-8-GS

料號: 534494

FESTO

用於CPX-FEC-... 功能模組



## 技術參數

特性	值
寬度	33 mm
高度	41 mm
長度	20 mm
產品重量	15 g
乙太網路電纜規格	型號: CAT 5 單根纜芯直徑: 0.89 到 0.99 mm AWG 24-26, 精密編織
直接和間接接觸保護	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
容許的電纜直徑	4 ... 5.4 mm
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 60 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	0 - 90 % 非冷凝
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強
Material screws	鋼
Material seals	NBR