


插頭

FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

料號: 534497

FESTO

用於CPX-FEC-... 功能模組



技術參數

特性	值
寬度	20 mm
高度	62 mm
長度	61 mm
產品重量	60 g
Fieldbus接口	1x 9 籠式夾緊端子
容許的電纜直徑	5 ... 10 mm
防護等級	IP65 IP67 裝配狀態 符合 IEC 60529
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強
Material of union nut	黃銅
Material screws	鋼
Material seals	NBR