


# 電接口 CPV10-GE-IP-8

料號: 534509  
將停止供貨的產品

FESTO



## 技術參數

特性	值
CP子線擴展	否
Fieldbus接口	IP-Link 進入, 轉出
特殊驅動器的診斷	在綜合模式: 監控閥的低電壓
電磁線圈的最大數量	16
參數配置	由監視者透過讀/寫暫存器來設定線圈1-16
極性保護	用於所有電接口
傳輸速率	2 Mbaud
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 28.8 V
最大輸出口數量	無
最大輸入口數量	無
額定工作電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	10 ms
殘餘波動	4 Vss
額定工作電壓時的電流消耗, 負載	取決於閥的類型
額定工作電壓時的電流消耗, 邏輯	<= 100 mA
額定操作壓力時的電流消耗	Electronics: <= 100 mA
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	0 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
精巧型數據模組	16 個輸出
複合型數據模組	24 個輸出 24 個輸入
電氣絕緣, fieldbus接口	LWL
特殊總線的LED顯示	錯誤: 數據傳輸錯誤 運行: 匯流排運行中 UP: 工作電壓, 閥 US: 工作電壓, 內部邏輯
特殊產品的LED顯示	12/14: 閥的切換狀態
產品ID	IE4404
Material cover	PA-加強
Material seals	CR NBR
Material housing	壓鑄鋁
材料備註	符合 RoHS